



## Extractor de rulmenți cu etrier de strângere lateral, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	881180 1
GTIN	4021176028168
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Suprafețe de apucare cu formă specială pe brațele de extragere, care împreună cu un etrier de strângere permit slăbirea rulmentului (Cod 881180).

#### Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a inelelor de rezervare etc. **coplanare.**

Deschiderea exterioară: 25 - 50 mm

Adâncimea de prindere până la: 70 mm

Putere: 1 t

### Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	25 - 50 mm
Adâncimea de prindere până la	70 mm
Putere	1 t
Număr de cârlige	2
Greutate	0,69 kg

Tip produs

Extractor cu două brațe