



Extractor cu două brațe, Tip: 20



Date comandă

Numărul de comandă	880930 20
GTIN	4021176923807
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**), traversă groasă și șurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a brațelor de extragere.

Aplicație:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roți dințate, lagăre, discuri etc.

Deschiderea exterioară: 200 mm

Deschiderea interioară: 90 - 215 mm

Adâncimea de prindere până la: 175 mm

Putere: 4 t

Descriere tehnică

Deschiderea interioară	90 - 215 mm
Deschiderea exterioară	200 mm
Putere	4 t
Adâncimea de prindere până la	175 mm

Hexagon exterior	19 mm
Număr de cârlige	2
Greutate	2,645 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe