



## Extractor cu două brațe cu autocentrare, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	881000 1
GTIN	4021176016028
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Formă foarte ușor de mânuit cu **dispozitiv de reglare a deschiderii cu articulație**. Când presiunea șurubului este reglată, brațele extractorului strâng piesa de extras, cu o forță automat crescătoare. Brațe extractoare din oțel de calitate pentru scule.

Deschiderea exterioară: 12 - 100 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 3 t

### Descriere tehnică

Putere	3 t
Deschiderea exterioară	12 - 100 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Momentul maxim	50 Nm
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	13 mm

Greutate	0,525 kg
Cu funcție de autocentrare	da
Tip produs	Extractor cu două brațe