



Extractor de rulmenți cu etrier de strângere lateral, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	881180 2
GTIN	4021176339516
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Suprafețe de apucare cu formă specială pe brațele de extragere, care împreună cu un etrier de strângere permit slăbirea rulmentului (Cod 881180).

Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a inelelor de rezemare etc. **coplanare**.

Deschiderea exterioară: 40 - 90 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 4 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	100 mm
Deschiderea exterioară	40 - 90 mm
Putere	4 t
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	22 mm

Greutate	1,985 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe