



Extractor cu două brațe, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	880930 3
GTIN	4021176923814
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**), traversă groasă și șurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a brațelor de extragere.

Aplicație:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roți dințate, lagăre, discuri etc.

Deschiderea exterioară: 250 mm

Deschiderea interioară: 95 - 265 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Deschiderea interioară	95 - 265 mm
Putere	6 t
Adâncimea de prindere până la	200 mm
Deschiderea exterioară	250 mm

Hexagon exterior	22 mm
Număr de cârlige	2
Greutate	4,88 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe