

**Polizor unghiular GWS, Tip: 9-125S****Date comandă**

Numărul de comandă	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Clasa articolului	03C

**Descriere****Execuție:**

**Polizor unghiular compact, manual** cu lungime de prindere îngustă.

- **Motor puternic de 900 W pentru un avans de lucru rapid, capacitate ridicată la suprasolicitare, durabilitate.**
- **Cu sistem electronic de reglare a turației, ideal, de ex., pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.**

**Livrare:**

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

**Descriere tehnică**

Putere absorbită	900 W
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Denumirea producătorului	GWS 9-125 S
Vibrație maximă conform EN	6 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim al discurilor	125 mm
Particularitate	Sistem electronic de reglare a turației
Greutate	1,9 kg
Blocaj contra repornirii	da
Interval de turație	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>

Alimentare cu energie

Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor unghiular