



Șurubelniță dinamometrică cu afișaj digital, suport pentru tije interschimbabile, Moment de torsiune maxim: 200cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659912 200
GTIN	7610733288908
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și **cu mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Reglarea momentului **fără scule**, prin tragerea și rotirea capacului. Afișarea valorii reglate a momentului are loc în fereastra de vizualizare (**afișare digitală la capătul mânerului**). Sistem electronic integrat cu interfață NFC. Bateria va fi schimbată de către client (celulă buton CR 1/3 N; 3V). **Unități de măsură:** Nm, lbfft. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm** (Cod 659920 – 659928).

Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Intervalul momentului de torsiune	0,4 - 2 Nm
Intervalul momentului de torsiune	40 - 200 cNm
Momentul maxim	200 cNm
Afișaj	digital

Tije interschimbabile compatibile	6 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Rezoluție	2 cNm
Citire comutabilă	cNm
Citire comutabilă	lbf _{in}
Standard	DIN EN ISO 6789
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Greutate	97 g
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Lungimea totală L	126 mm
Feedback	de declanșare
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Denumirea producătorului	DigiTorque V2
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim 0,04-20 Nm

020200 0,04-20