



Șurubelniță dinamometrică cu afișaj digital, suport pentru tije interschimbabile, Moment de torsiune maxim: 500cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659912 500
GTIN	7610733288915
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și **cu mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Reglarea momentului **fără scule**, prin tragerea și rotirea capacului. Afișarea valorii reglate a momentului are loc în fereastra de vizualizare (**afișare digitală la capătul mânerului**). Sistem electronic integrat cu interfață NFC. Bateria va fi schimbată de către client (celulă buton CR 1/3 N; 3V). **Unități de măsură:** Nm, lbfft. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm** (Cod 659920 – 659928).

Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Tije interschimbabile compatibile	6 mm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 500 cNm
Afișaj	digital

Momentul maxim	500 cNm
Rezoluție	5 cNm
Intervalul momentului de torsiune	1 - 5 Nm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	126 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Greutate	101 g
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Denumirea producătorului	DigiTorque V2
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

CalibrareȘurubelniță dinamometrică Momentul maxim 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------