


Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/06mm


Date comandă

Numărul de comandă	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	110 mm
Cod ISO Suport	A0810J SCLCR/L06
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime cap L ₁	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Lățime gât L ₄	8 mm
Decalaj central L ₃	6 mm
Ø cozii D ₅	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500