


Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0608/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	95 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lățime gât L_4	6 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Lungime cap L_1	21,5 mm
Decalaj central L_3	4,2 mm
Lungimea totală L	100 mm
Cod ISO Suport	A0608H SCLCR/L06
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500