


Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Unghi de reglare κ	95 grad
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	A1216M SCLCR/L06
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L_4	12 mm
Decalaj central L_3	8,9 mm
Lungime cap L_1	42 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500