


Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/06mm


Date comandă

Numărul de comandă	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungime cap L_1	32,5 mm
Lățime gât L_4	10 mm
Cod ISO Suport	A1012K SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Decalaj central L_3	6,9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500