

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	16 mm
Lățime gât $L_4$	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	A1216M SCLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Decalaj central $L_3$	8,9 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Lungimea totală $L$	150 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500