

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungimea totală L	125 mm
Decalaj central L_3	6,9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	32,5 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Lățime gât L_4	10 mm
Cod ISO Suport	A1012K SCLCR/L06
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500