

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0608/06mm

Date comandă

Numărul de comandă	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	4,2 mm
Lungimea totală L	100 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime cap L_1	21,5 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Cod ISO Suport	A0608H SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lățime gât L_4	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500