

Garant
Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	22,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	A0810H SDUCR/L07
Lățime gât L_4	7 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Decalaj central L_3	6,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	4,4 mm
Ø cozii D_5	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500