

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	12 mm
Cod ISO Suport	A1216M SDUCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	18 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L_3	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L_1	40,5 mm
Adâncime utilă T	4,9 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500