

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât L <sub>4</sub>	7 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A0810H SDUCR/L07
Decalaj central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Adâncime utilă T	4,4 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500