

Garant
Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lățime gât L_4	9 mm
Cod ISO Suport	A1012K SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungime cap L_1	27,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Adâncime utilă T	5,9 mm
Ø cozii D_5	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500