

**Garant**
**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	18 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Lățime gât $L_4$	12 mm
Cod ISO Suport	A1216M SDUCR/L07
Lungime cap $L_1$	40,5 mm
Lungimea totală $L$	150 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Adâncime utilă $T$	4,9 mm
Ø cozii $D_5$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500