

**Mitutoyo****Miniprosesor / imprimantă DP-1 VA, Tip: DP1VA****Date comandă**

Numărul de comandă	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Imprimantă de date rapidă, silențioasă. Caractere mari, ușor lizibile. Citire temporală a valorilor măsurate (funcție orară). Înregistrare de până la 9999 valori. Hârtie pentru termo-imprimante durabilă. Foarte compactă. Pornește printr-o singură apăsare a butonului. Poate fi utilizată cu alimentator de 6 V, acumulator sau baterii. Funcție înregistrator de date cu marcare temporală. Este posibilă imprimarea și transmiterea simultană de date. Compatibilă cu aparate de măsurare cu Digimatic 2 Format.

**Date printabile:** Valori măsurate; valori în toleranță (OK) / în afara toleranței (not OK), numărul datelor, valoare min. / max., interval; valoare medie, abatere standard, numărul pieselor rebutate, procentajul rebuturilor, index al capacității procesului, histogramă, limite de intervenție; dată și oră.

**Aplicație:**

Înregistrarea, printarea și evaluarea statistică a datelor de măsurare a instrumentelor mici de măsurare cu interfață Digimatic.

**Livrare:**

Inclusiv 1 rolă de hârtie termică, curea pentru umăr și alimentator.

**Accesorii opționale:**

Hârtie termică Cod 498710; comutator de picior Cod 498780. Acumulator (4 buc.) Cod 081570  
Ref. LR6, baterii (4 buc.) Cod 081561  
Ref. LR6.

## Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Tip produs	Imprimantă de date

## Accesorii

Set de hârtie termosensibilă de înregistrare 5 buc. pentru Cod 498700 Tip VR	498710 VR
Set celule de acumulator NiMH reîncărcabile Dimensiune internațională LR6	081570 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Întreprupător-pedală pentru dispozitiv de transfer de date	498780