

**Combinatie coș de gunoi/scrumieră, Volum: 40l****Date comandă**

Numărul de comandă	987175 40
GTIN	4031068156718
Clasa articolului	96S

Descriere**Execuție:**

Container deșeuri din tablă de oțel galvanizată, acoperită cu vopsea pulbere, stabilă la lumină și intemperii. Clape oscilobatante pe toate cele patru laturi. Element superior / scrumieră din oțel superior perforat pentru stingerea țigaretelor.

Tavă pentru scrum care poate fi scoasă separat. Recipientul interior galvanizat poate fi scos prin ușa batantă ce poate fi închisă pe partea frontală. Ușile pot fi blocate cu butuc pătrat.

4 picioare din plastic – cele anterioare sunt reglabile, pentru a compensa denivelările solului.

Standard:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Livrare:

Cu tavă pentru scrum, recipient interior galvanizat, profil de fixare pentru înșurubarea în podea.

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**, elementul de cap din oțel superior finisat cu peria.

Descriere tehnică

Înălțime	815 mm
----------	--------

Adâncime	350 mm
Volum de umplere	40 l
Lățime	350 mm
Greutate	25,4 kg
Volum total tavă de încărcare a cenușii	5 l
Tip produs	Scrumieră