



Sistem de inspecție video EVOCam II cu optică unghiulară cu LED, Tip: ECO2503



Date comandă

Numărul de comandă	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

Microscop digital full HD cu o calitate extraordinară a imaginii live, pentru o mărire exactă a obiectelor. Diverse lentile opționale pentru depărtare și apropiere înlesnesc o mărire de până la 300x cu focalizare constantă.

- **Imagini video full HD extraordinare (1080 p / 60 fps).**
- **Interval mare de zoom optic de 30: 1 cu multe opțiuni de mărire (până la 300 x) și zoom digital de 12x.**
- **Stocare facilă a imaginii, la alegere pe un spațiu de stocare extern (stick USB) sau pe un sistem software opțional (Vifox). Interfață USB3 integrată.**
- **Optică de calitate cu tehnologie digitală modernă.**
- **Formare rapidă și profesională a imaginii pentru rezultate fiabile.**
- **Lampă inelară cu LED în 8 puncte integrată.**
- **Variante de calitate ale stativului pentru precizie și stabilitate.**
- **Monitor full HD de 24 inch cu intrare HDMI.**

Stativ de masă.

Aplicație:

Sistem video de inspectare pentru intrarea mărfii, fabricație și dezvoltare. Imagine live mare, detaliată, pentru locurile de muncă permanente și pentru observarea concomitentă de către mai mulți utilizatori.

Livrare:

Inclusiv monitor color full HD de 24 inch, stick USB.

Accesorii opționale:

Consolă de operare EVO Cam II Cod 491898, Lumină LED incidentă, transmițător WiFi Dongle și obiective suplimentare (0,45 x / 1,00 x). Masă mobilă 100x100.

Descriere tehnică

Stativ	Stativ de masă
Grosiment (× ori) la vedere verticală	28 - 151
Grosiment (× ori) la vedere oblică	19 - 105
Distanță de lucru la vedere verticală	56,5 mm
Rezoluție înregistrare singulară max.	1920×1080 px
Rezoluție imagine live max.	1920×1080 px
Greutate	23,5 kg
Distanță de lucru la vedere oblică	35,5 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Sistem video de inspectare

Accesorii

Consolă de operare EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155
---	---------------