



## Sistem de inspecție video EVOCam II cu optică unghiulară cu LED, Tip: ECO2504



### Date comandă

Numărul de comandă	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Clasa articolului	49B

### Descriere

#### Execuție:

Microscop digital full HD cu o calitate extraordinară a imaginii live, pentru o mărire exactă a obiectelor. Diverse lentile opționale pentru depărtare și apropiere înlesnesc o mărire de până la 300x cu focalizare constantă.

- **Imagini video full HD extraordinare (1080 p / 60 fps).**
- **Interval mare de zoom optic de 30: 1 cu multe opțiuni de mărire (până la 300 x) și zoom digital de 12x.**
- **Stocare facilă a imaginii, la alegere pe un spațiu de stocare extern (stick USB) sau pe un sistem software opțional (Vifox). Interfață USB3 integrată.**
- **Optică de calitate cu tehnologie digitală modernă.**
- **Formare rapidă și profesională a imaginii pentru rezultate fiabile.**
- **Lampă inelară cu LED în 8 puncte integrată.**
- **Variante de calitate ale stativului pentru precizie și stabilitate.**
- **Monitor full HD de 24 inch cu intrare HDMI.**

Stativ cu multiple axe (fără placă de bază), modul de focalizare.

#### Aplicație:

Sistem video de inspecție pentru intrarea mărfii, fabricație și dezvoltare. Imagine live mare, detaliată, pentru locurile de muncă permanente și pentru observarea concomitentă de către mai mulți utilizatori.

#### Livrare:

Inclusiv monitor color full HD de 24 inch, stick USB.

#### Accesorii opționale:

Consolă de operare EVO Cam II Cod 491898, Lumină LED incidentă, transmițător WiFi Dongle și obiective suplimentare (0,45 × / 1,00 ×). Placă de bază Cod 491889.

## Descriere tehnică

Stativ	Stativ tip coloană
Grosiment (× ori) la vedere verticală	28 - 151
Greutate	35,5 kg
Distanță de lucru la vedere oblică	35,5 mm
Rezoluție imagine live max.	1920×1080 px
Rezoluție înregistrare singulară max.	1920×1080 px
Grosiment (× ori) la vedere oblică	19 - 105
Distanță de lucru la vedere verticală	56,5 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Sistem video de inspectare

## Accesorii

Consolă de operare EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155
Placă de bază pentru stativ tip coloană	491889