



Sistem de inspecție video EVOCam II, Tip: ECO2502



Date comandă

Numărul de comandă	491895 ECO2502
GTIN	2050001956828
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

Microscop digital full HD cu o calitate extraordinară a imaginii live, pentru o mărire exactă a obiectelor. Diverse lentile opționale pentru depărtare și apropiere înlesnesc o mărire de până la 300x cu focalizare constantă.

- **Imagini video full HD extraordinare (1080 p / 60 fps).**
- **Interval mare de zoom optic de 30: 1 cu multe opțiuni de mărire (până la 300 x) și zoom digital de 12x.**
- **Stocare facilă a imaginii, la alegere pe un spațiu de stocare extern (stick USB) sau pe un sistem software opțional (Vifox). Interfață USB3 integrată.**
- **Optică de calitate cu tehnologie digitală modernă.**
- **Formare rapidă și profesională a imaginii pentru rezultate fiabile.**
- **Lampă inelară cu LED în 8 puncte integrată.**
- **Variante de calitate ale stativului pentru precizie și stabilitate.**
- **Monitor full HD de 24 inch cu intrare HDMI.**

Stativ cu multiple axe (fără placă de bază), modul de focalizare.

Aplicație:

Sistem video de inspecție pentru intrarea mărfii, fabricație și dezvoltare. Imagine live mare, detaliată, pentru locurile de muncă permanente și pentru observarea concomitentă de către mai mulți utilizatori.

Livrare:

Inclusiv monitor color full HD de 24 inch, stick USB.

Obiectiv 0,62x.

Accesorii opționale:

Consolă de operare EVO Cam II Cod 491898, Lumină LED incidentă, transmițător WiFi Dongle și obiective suplimentare (0,45 × / 1,00 ×). Obiective (4 dioptrii / 5 dioptrii).
Placă de bază Cod 491889.

Descriere tehnică

Stativ	Stativ tip coloană
Rezoluție înregistrare singulară max.	1920×1080 px
Ø obiectiv	55 mm
Rezoluție imagine live max.	1920×1080 px
Greutate	35 kg
Distanță de lucru	106 mm
Grosiment (× ori)	3,1 - 93
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Sistem video de inspectare

Accesorii

Placă de bază pentru stativ tip coloană	491889
Consolă de operare EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155