

● INNOVATEST®

Duometru Rockwell FENIX, Tip: 200AR**Date comandă**

Numărul de comandă	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Clasa articolului	49G

Descriere**Execuție:**

Duometru Rockwell cu precizie foarte mare. Cadru rigid al mașinii, pentru utilizare dură în atelier. Aplicarea sarcinii de verificat fiecărui sistem de încărcare cu greutate. Nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Standard:

DIN EN ISO 6508 și ASTM E-18

Livrare:

Placă de referință a durezzații HRC cu grilă. Echipament de bază gata de utilizare: con Rockwell 120°, masă de depunere plană Ø = 60 mm. Inclusiv ambalajul de expediere.

Notă:

Livrarea va fi facturată separat. Pentru a calibra etapele și procedurile de încărcare necesare, contactați specialistul. Alte accesorii, cum ar fi suporturi pentru prisme, la cerere.

Descriere tehnică

Forță de încercare cu sarcină inițială	10 kg
Lățime	270 mm
Alimentare cu energie electrică	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Greutate	122 kg
Citire	1 HR
Forță de încercare cu sarcină principală	60, 100, 150 kg
Afișaj	Ceas comparator analog
Înălțime maximă de probă	260 mm
Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Lungime	550 mm
Procedeu de verificare	Rockwell
Lățime maximă de probă	150 mm
Operare	Manual
Înălțime	765 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Durometru