

● INNOVATEST®

**Durometru Rockwell FENIX, Tip: 200ACL****Date comandă**

Numărul de comandă	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Clasa articolului	49G

**Descriere****Execuție:**

Durometru Rockwell cu precizie foarte mare. Cadru rigid al mașinii, pentru utilizare dură în atelier. Încărcarea sarcinii de probă în circuitul închis de reglare (**celulă de sarcină, sistemul Closed-Loop**).

**Standard:**

DIN EN ISO 6508 și ASTM E-18

**Livrare:**

Placă de referință a durtății HRC cu grilă. Echipament de bază gata de utilizare: con Rockwell 120°, masă de depunere plană  $\varnothing = 60$  mm. Inclusiv ambalajul de expediere.

**Notă:**

Livrarea va fi facturată separat. Pentru a calibra etapele și procedurile de încărcare necesare, contactați specialistul. Alte accesorii, cum ar fi suporturi pentru prisme, la cerere.

**Descriere tehnică**

Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Greutate	104 kg
Înălțime	765 mm

Forță de încercare cu sarcină principală	60, 100, 150 kg
Alimentare cu energie electrică	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Citire	1 HR
Lățime	270 mm
Înălțime maximă de probă	260 mm
Forță de încercare cu sarcină inițială	10 kg
Lățime maximă de probă	150 mm
Lungime	555 mm
Operare	Motorizat
Procedeu de verificare	Rockwell
Afișaj	Ceas comparator analog
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Durometru