

Honeywell**Pereche de mănuși Polytril™, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094370 9
GTIN	3603835500058
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Polytril™. Mănuși cu strat de nitril pentru manevrarea pieselor mici în mediu gras, umed și murdar.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Polytril
Fără DMF	nu
Prindere în condiții alunecoase	foarte bun(ă)
Simț tactil	bun(ă)
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Material acoperire	Nitril

Capacitate de aerisire	bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Mărimea mănușilor	9
Serie	Polytril™
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4121X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	220 - 260 mm
Culoarea	Alb / gri
Greutate	36-50 g
Tehnologie de tricotat	13G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale