



Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC NC8, Tip: 125LX



Date comandă

Numărul de comandă	360405 125LX
GTIN	2050002046986
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni mici: raport optim gamă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată **fără scule: În 11 trepte:** lățimea bacurilor 70 / 90 mm, **În 4 trepte:** lățimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din GJS-60, **rectificat pe partea superioară și pe cea inferioară, precizie de poziționare în 0,02 mm.**

Caracteristică: Șurub complet capsulat, care nu necesită mentenanță și nitrurat!

- Siguranță sporită la funcționare.
- Protecție optimizată contra așchiilor.
- Efort redus de curățare.

Aplicație:

Se poate utiliza orizontal sau lateral, **deoarece suprafețele laterale sunt șlefuite cu o precizie de -0,05mm.**

Livrare:

Cu 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de strângere.

Accesorii opționale:

- Bolț de pretensionare Cod 360025 - 25 M10.
- Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a bacurilor Xtric Cod 361293, 361294 Ref. 125.
- Plăci adaptoare Cod 361297 și 361298 Ref. 125.
- Bacuri de protecție și prindere cod 361140 – 361151.

Notă:

- Dimensiune/interfață de bacuri NC 8 identică cu Allmatic TC / LC.
- CNC 8 (Cod 360405) înlocuiește produsele LC (Cod 360500) și TC (Cod 360400).
- Mărimile 125 MX și 125 LX se livrează cu bacurile cod 361295 125 și cod 361296 125.

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	NC8
t	144 mm
Greutate	43 kg
m	278 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Tip	125
Gamă de prindere b	0 - 314 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lungimea corpului de bază a	530 mm
Înălțime corp de bază c -0,02	100 mm
Canal longitudinal I H7	20 mm
Gamă de prindere d	87 - 445 mm
r ± 0,015	216 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Lungimea totală L	615 mm
Lățimea punții B ₁ -0,05	126 mm
Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat.	7
Serie	NC8
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Set de raclete cu filet Tip 125	360822 125
Bac în trepte mobil Pentru lățimea bacurilor 125 mm	361295 125
Bac în trepte fix Pentru lățimea bacurilor 125 mm	361296 125