



Set de extractoare de știfturi și rulmenți



Date comandă

Numărul de comandă

882020

GTIN

4021176507779

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Extractor robust (zincat) cu ciocan glisant cu formă ergonomică.

Aplicație:

Pentru tragerea și extragerea pieselor cu filet interior (știfturi conice sau de reglare) resp. rulmenți cu bile. Cu ajutorul adaptorului de racordare pentru extractoare de interior corespondent, piesa de extras poate fi extrasă prin lovituri puternice aplicate cu ciocanul glisant.

Livrare:

Extractor de știfturi și rulmenți în geantă de plastic (370×320×75 mm) cu 10 inserții filetate (M3 – M18), 2 adaptoare de racordare pentru extractoare de interior și 5 extractoare de interior (Ø 6 – 19 mm).

Descriere tehnică

Greutatea ciocanului de lovire

0,9 kg

Extractor interior pentru Ø

6 – 10; 8 – 12; 10 – 14;
12 – 16; 14 – 19 mm

Adaptoare pentru extractoare interne

M7×M12; M10×M12

Cursă de lovire	150 mm
Recomandat pentru fileturi	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Tip produs	Extractor de știfturi