



Set de fixare pentru rulmenți în geantă de plastic



Date comandă

Numărul de comandă	884000
GTIN	2050001004338
Clasa articolului	86H

Descriere

Execuție:

Manșoane de protecție la impact din aluminiu, ușoare, dar robuste, în combinație cu 33 de inele de protecție extrem de rezistente la șoc pentru \varnothing exterior al rulmentului de 26 – 110 mm, respectiv \varnothing interior de 10 – 50 mm. Ciocan fără recul cu inserții din nylon. Se livrează în cutie de plastic.

Prezentare generală:

- Pentru montarea rulmenților pe arbore, în carcasă sau pe arbore și carcasă simultan.
- Diametrele interioare și exterioare ale inelelor de impact sunt adaptate cu precizie la dimensiunile rulmenților.
- Material extrem de rezistent la impact pentru o durată lungă de viață a inelelor de impact și a manșoanelor de protecție la impact.
- Inelele de impact sunt presate pe manșoanele de protecție la impact, astfel încât inelele de impact să nu poată fi eliberate independent.
- De asemenea, este potrivit pentru montarea mufelor, garniturilor, fuliilor etc
- Potrivit pentru 222 dimensiuni diferite de rulmenți.
- Dispozitivul de montare Simatool Fitting Tool FT-P este suplimentul ideal pentru lucrul cu prese și forțe de asamblare de până la 5 tone.
- Montare rapidă, precisă și sigură a rulmenților și garniturilor.
- Inelele de impact sunt marcate clar pentru o selecție rapidă și ușoară.
- Toate componentele carcasei sunt disponibile ca piese de schimb.

- **Rulmenții au o durată de viață semnificativ mai lungă datorită instalării corecte.**
- **Datorită adaptorului DC special al FT-P, inelele C ale simatool FT 33 pot fi utilizate și la prese.**

Aplicație:

Montare rapidă, exactă și sigură a rulmenților (cu cilindri) datorită **transmisiei uniforme a forței** pe rulmenți. Recomandate și pentru montarea bușelor, inelelor de etanșare și roților de curea.

Conținut:

3 manșoane de protecție la impact, Ø 25; 40; 60 mm.

1 set inele de protecție Ø interior 10 mm (Ø exterior 26; 30; 35 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 12 mm (Ø exterior 28; 32; 37 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 15 mm (Ø exterior 32; 35; 42 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 17 mm (Ø exterior 35; 40; 47 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 20 mm (Ø exterior 42; 47; 52 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 25 mm (Ø exterior 47; 52; 62 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 30 mm (Ø exterior 55; 62; 72 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 35 mm (Ø exterior 62; 72; 80 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 40 mm (Ø exterior 68; 80; 90 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 45 mm (Ø exterior 75; 85; 100 mm)

1 set inele de protecție Ø interior 50 mm (Ø exterior 80; 90; 110 mm).

Piese de schimb:

Inele de impact de schimb Cod 884005.

Descriere tehnică

Tip produs

Manșon de protecție la impact

Accesorii

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A10/26 mm

884005 A10/26

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A10/30 mm

884005 A10/30

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A10/35 mm

884005 A10/35

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A12/28 mm

884005 A12/28

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A12/32 mm

884005 A12/32

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A12/37 mm	884005 A12/37
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A15/32 mm	884005 A15/32
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A15/35 mm	884005 A15/35
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A15/42 mm	884005 A15/42
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A17/35 mm	884005 A17/35
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A17/40 mm	884005 A17/40
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior A17/47 mm	884005 A17/47
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B20/42 mm	884005 B20/42
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B20/47 mm	884005 B20/47
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B20/52 mm	884005 B20/52
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B25/47 mm	884005 B25/47
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B25/52 mm	884005 B25/52
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B25/62 mm	884005 B25/62
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B30/55 mm	884005 B30/55
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B30/62 mm	884005 B30/62
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior B30/72 mm	884005 B30/72
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C35/62 mm	884005 C35/62
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C35/72 mm	884005 C35/72
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C35/80 mm	884005 C35/80
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C40/68 mm	884005 C40/68
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C40/80 mm	884005 C40/80

Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C40/90 mm	884005 C40/90
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C45/75 mm	884005 C45/75
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C45/85 mm	884005 C45/85
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C45/100 mm	884005 C45/100
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C50/80 mm	884005 C50/80
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C50/90 mm	884005 C50/90
Inel de protecție de schimb Ø interior / exterior C50/110 mm	884005 C50/110