

Raft anexat, Adâncime 400 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	990502 2500/1000
GTIN	4004514202727
Clasa articolului	96P

Descriere**Execuție:**

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

Greutate portantă pe raft: la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

Descriere:**Dimensiuni de montare:**

Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicație:

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. – utilizare optimă a spațiului.

Livrare:

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

Notă:

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Număr de cadre profilate	1
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1006 mm
Înălțimea raftului	2500 mm
Număr de rafturi de depozitare	6
Structura raftului	Raft anexat
Adâncimea raftului de depozitare	400 mm
Adâncimea raftului	400 mm
Lățimea raftului de depozitare	1000 mm
Sarcina maximă pentru raft	1800 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare

Accesorii

Set bare transversale Recomandate pentru lățimea raftului 750/1000 mm	990855 750/1000
Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 500X400 mm	990581 500X400
Raft, galvanizat Lățime x adâncime 1000X400 mm	990580 1000X400

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime
× adâncime 300X400 mm

990581 300X400

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime
× adâncime 200X400 mm

990581 200X400

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime
× adâncime 400X400 mm

990581 400X400

Picior de prindere

990852