

**Raft de bază, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/1300mm****Date comandă**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990508 2500/1300 |
| GTIN               | 4004514217608    |
| Clasa articolului  | 96P              |

**Descriere****Execuție:**

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

**Greutate portantă pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

**Descriere:****Dimensiuni de montare:**

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60 mm

**Raft anexat:** Lungime nominală +6 mm

**Adâncime totală cadru:** Adâncime nominală + 36 mm

**Aplicație:**

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. cu utilizare optimă a spațiului.

**Livrare:**

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

**Notă:**

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

|  |                    |
|--|--------------------|
| Număr de rafturi de depozitare   | 6                  |
| Înălțimea raftului   | 2500 mm            |
| Structura raftului   | Raft de bază       |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime  | 1360 mm            |
| Număr de cadre profilate   | 2                  |
| Adâncimea raftului de depozitare   | 600 mm             |
| Adâncimea raftului   | 600 mm             |
| Lățimea raftului de depozitare   | 1300 mm            |
| Sarcina maximă pentru raft   | 1800 kg            |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 150 kg             |
| Grosimea raftului de depozitare  | 25 mm              |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm              |
| Model pentru montaj  | Raft modular       |
| Material   | galvanizat         |
| Caracteristici nume produs   | Adâncime 600 mm    |
| Tip produs   | Raft de depozitare |

## Accesorii

|   |                |
|---|----------------|
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime × adâncime 500X600 mm | 990581 500X600 |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime × adâncime 200X600 mm | 990581 200X600 |
|---|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
|  | 990581 300X600 |
|--|----------------|

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime  
× adâncime 300X600 mm

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime  
× adâncime 400X600 mm

990581 400X600

Raft, galvanizat Lățime×adâncime 1300X600 mm

990580 1300X600

Picior de prindere

990852