

**Pereche de mănuși 03410, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094423 9
GTIN	4059904105348
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși robuste tricotate din bumbac cu strat de acoperire din nitril, pentru utilizări medii și dificile. Mult mai durabile decât mănușile grele din piele și mai robustă și flexibilă decât mănușile din PVC. Barieră eficientă împotriva grăsimii și uleiului. Recomandate pentru piese din fontă grosieră, piese turnate din plastic, bare de oțel, table, cabluri ultraperformante, materiale de construcții, lemn brut.

03410. Cu manșete tricotate și acoperire 3/4 pentru obținerea unei permeabilități mai bune la aer.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)
Material acoperire	Nitril

Simț tactil	moderat(ă)
Ajustabilitate	bun(ă)
Fără DMF	da
Mărimea mănușilor	9
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Fără silicon	da
Capacitate de aerisire	moderat(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
EN 388	4221X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	albastru / natur
Greutate	40,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale