

**Raft de bază, Adâncime 400 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2000/1300mm****Date comandă**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990540 2000/1300 |
| GTIN               | 4004514217837    |
| Clasa articolului  | 96P              |

**Descriere****Execuție:**

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 250 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

**Greutate portantă pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

**Descriere:****Dimensiuni de montare:**

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60 mm

**Raft anexat:** Lungime nominală +6 mm

**Adâncime totală cadru:** Adâncime nominală + 36 mm

**Aplicație:**

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. utilizare optimă a spațiului.

**Livrare:**

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

**Notă:**

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**

- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

|  |                    |
|--|--------------------|
| Număr de cadre profilate   | 2                  |
| Număr de rafturi de depozitare   | 5                  |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime  | 1360 mm            |
| Înălțimea raftului   | 2000 mm            |
| Structura raftului   | Raft de bază       |
| Adâncimea raftului de depozitare   | 400 mm             |
| Adâncimea raftului   | 400 mm             |
| Lățimea raftului de depozitare   | 1300 mm            |
| Sarcina maximă pentru raft   | 1300 kg            |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 250 kg             |
| Grosimea raftului de depozitare  | 40 mm              |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm              |
| Model pentru montaj  | Raft modular       |
| Material   | galvanizat         |
| Caracteristici nume produs   | Adâncime 400 mm    |
| Tip produs   | Raft de depozitare |

## Accesorii

|   |                |
|---|----------------|
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 210X400 mm | 990583 210X400 |
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 310X400 mm | 990583 310X400 |
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 510X400 mm | 990583 510X400 |

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime  
× adâncime 410X400 mm

990583 410X400

Raft de depozitare, galvanizat Lățime×adâncime 1300X400  
mm

990582 1300X400

Picior de prindere

990852