



Pereche de mănuși KryTech 579, Mărimea mănușilor: 8



Date comandă

Numărul de comandă	094465 8
GTIN	3245425791288
Clasa articolului	06D

Descriere

Execuție:

KryTech 579. Pentru lucrări foarte fine în mediu de lucru foarte puțin murdar și uscat. Dexteritate ridicată și sensibilitate tactilă optimă. **Material care permite aerisirea mâinii, absorbant pentru transpirație.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

EN 388 Rezistență la abraziune	4
Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la perforare	3
Protecție la temperaturi înalte	nu există

EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Material acoperire	PU
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Simț tactil	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Ajustabilitate	bun(ă)
Mărimea mănușilor	8
Fără DMF	nu
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	96
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	4342B
Material de suport	PEHD
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / alb
Greutate	25 g
Lungime	220 - 270 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor