

**Pereche de mănuși Sahara® 100, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094413 7
GTIN	4008198710073
Clasa articolului	04Q

Descriere**Execuție:**

Sahara® 100. Mănuși din tricot din bumbac cu manșetă tricotată și strat de acoperire din nitril 3/4 pentru protecție sigură și comodă la lucruri cu piese uleioase și ude. **Standard Oeko-Tex 100** și conform UE 1935/2004 recomandate pentru **manevrarea produselor alimentare**. Recomandate pentru lucrări cu piese ude sau uleioase, lucrări de lăcătușerie, lucrări de grădinărit, lucrări de construcții.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Simț tactil	moderat(ă)
Denumirea producătorului	Sahara 100
Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)

Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Ajustabilitate	bun(ă)
Capacitate de aerisire	moderat(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără DMF	da
Mărimea mănușilor	7
Material acoperire	Nitril
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	13
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără latex
caracteristică electrostatică	0,9 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	240 - 260 mm
Culoarea	galben
Greutate	81 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale

