


Raft cu consolă, unilateral, Adâncime 500 mm, Lățime raft: 5000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	991712 5000
GTIN	2050001760494
Clasa articolului	960

Descriere**Execuție:**

Coloane cu profiluri IPE, IPE 120 laminate la cald. Console cu profil IPE înșurubate. Protecție sudată împotriva rulării. Consola atașabilă pentru protecția împotriva rulării este disponibilă la comandă.

Descriere:**Dimensiune montare:**

Număr de rafturi × distanță dintre coloane + 1 lățime coloană (64 mm).

Adâncimea totală = adâncimea nominală + 120 mm pentru stativ sau coloană de susținere (valabil pentru rafturi unilaterale sau bilaterale).

Livrare:

Toate rafturile cu conectori orizontali și bară transversală, precum și ancoraje heavy duty pentru ancorarea în podea.

Culoare:

Coloană RAL 5010 albastru gențiană, consolă RAL 2004 portocalie.

Notă:

- **Sunt disponibile și alte dimensiuni: Înălțime 2000 / 3000 / 3500 mm. Adâncime 750 mm. Lățimi 750 / 1000 mm.**
- **Rafturile cu consolă cu alte dimensiuni și alte capacități de încărcare sunt disponibile la comandă.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Număr de rafturi	4
Dimensiuni de montare	5064 mm
Lățime raft	5000 mm
Număr de coloane cu rafturi	5
Distanță între coloane = lățimea sertarului	1250 mm
Număr de niveluri	5
Număr de console unilaterale	20
Înălțimea raftului	2500 mm
Capacitate portantă consolă	400 kg
Înălțime raft consolă	2500 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Model pentru montaj	Console înșurubate
Adâncime consolă	400-600 mm
Selectarea culorii	RAL 5010, 2004
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Adâncime unilaterală	500 mm
Capacitate portantă per braț de susținere	400 kg
Capacitate portantă per coloană inclusiv primul nivel inferior	2000 kg
Tip produs	Raft cu consolă