

**Garant****Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 140mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 967100 140    |
| GTIN               | 4045197694171 |
| Clasa articolului  | 91J           |

**Descriere****Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

**Cu deschidere în față.** Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Cu fălci de prindere masive, cu suprafață călită (nu sunt interschimbabile).

**Igeltex:**

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

**Avantaj:**

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, a se vedea Cod 967520.

**Descriere tehnică**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Material  | Oțel forjat în matriță |
| Greutate  | 19 kg                  |
| Deschidere  | 200 mm                 |
| Adâncime de prindere  | 95 mm                  |
| Sensul de deschidere  | Cu deschidere în față  |
| Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior | 1 – 2.3/4 inch         |
| Lățimea bacurilor   | 140 mm                 |
| Tip produs  | Menghină paralelă      |

## Accesorii

|   |                |
|---|----------------|
| Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 140 mm   | 967150 140     |
| Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250  | 967328 300X250 |
| Dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime cu menghină Lățimea bacului de menghină 140 mm            | 967565 140     |
| Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 140   | 967140 140     |
| Placă suport pentru menghină  | 967330         |
| Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 140 | 967520 140     |