

## Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR, Lățimea bacurilor: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	967060 150
GTIN	2050002047471
Clasa articolului	97G

### Descriere

#### Execuție:

#### Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

**Cu deschidere în spate.** Din fontă cenușie de înaltă calitate (Fontă cenușie 22) cu structură perlitică. **Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact.

Sprrijinire precisă în lagăre; șurub complet acoperit și protejat împotriva murdăriei. Șurub cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal (deschidere și închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse și înlocuite. Cu suprafață de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° și prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziție.

#### Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

#### Culoare:

Gri argintiu.

### Descriere tehnică

Deschidere	280 mm
Greutate	40,5 kg
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Material	Fontă gri înalt rezistentă (GG 22)
Adâncime de prindere	97 mm

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	25 - 65 mm
Lățimea bacurilor	150 mm
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Disc rotativ pentru menghină LEINEN-JUNIOR Lățimea bacurilor 150 mm	967070 150
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi, care pot fi întoarse, striate / rectificate Lățimea bacurilor 150 mm	967080 150
Placă suport pentru menghină	967330