

Garant**Menghină paralelă cu disc rotativ, Lățimea bacurilor: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967010 80
GTIN	4045197612236
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

Cu deschidere în spate. Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.

Ghidaj prismatic de precizie lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptare. Bacurile călite din oțel sunt striate și pot fi schimbate cu bacuri rectificat (consultați bacurile de schimb).

Cu disc rotativ, orientabil la 360° și fixabil prin mecanism cu cleme în orice poziție.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Descriere tehnică

Deschidere	100 mm
Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Lățimea bacurilor	80 mm

Tip produs

Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină

967330

Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 80 mm

967040 80

Disc rotativ individual Lățimea bacurilor 80 mm

967020 80

Pereche de bacuri de schimb rectificat Lățimea bacurilor 80 mm

967045 80

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250

967328 300X250