



Pereche de mănuși KryTech 579, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

Numărul de comandă	094465 9
GTIN	3245425791295
Clasa articolului	06D

Descriere

Execuție:

KryTech 579. Pentru lucrări foarte fine în mediu de lucru foarte puțin murdar și uscat. Dexteritate ridicată și sensibilitate tactilă optimă. **Material care permite aerisirea mâinii, absorbant pentru transpirație.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Ajustabilitate	bun(ă)

Mărimea mănușilor	9
Protecție la temperaturi înalte	nu există
EN 388 Rezistență la perforare	3
Fără DMF	nu
Material acoperire	PU
Capacitate de aerisire	bun(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	96
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	4342B
Material de suport	PEHD
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / alb
Greutate	25 g
Lungime	220 - 270 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor