


**Grătar, Adâncime: 600mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 991724 600    |
| GTIN               | 2050001760838 |
| Clasa articolului  | 960           |

**Descriere****Execuție:**

Pentru amplasarea pe console. Grătarul este zincat la cald. Capacitate portantă max. 400 kg per grătar.

Poate fi înșurubată pe brațele de consolă cu 2 ocheti de fixare.

**Adaptat pentru:**

Rafturi cu consolă Cod 991711 – 991718, console individuale Cod 991720.

**Livrare:**

Grilaj, 2 ocheti de fixare, 2 șuruburi autofiletante 6 × 16 mm.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Înălțime   | 30 mm       |
| Adâncime   | 600 mm      |
| Lățime   | 1250 mm     |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 400 kg      |
| Material   | galvanizată |
| Tip produs   | Grătar      |