


Raft cu consolă, bilateral, Adâncime 2×600 mm, Lățime raft: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	991718 1250
GTIN	2050001760661
Clasa articolului	97K

Descriere**Execuție:**

Coloane cu profiluri IPE, IPE 120 laminate la cald. Console cu profil IPE înșurubate. Protecție sudată împotriva rulării. Consola atașabilă pentru protecția împotriva rulării este disponibilă la comandă.

Descriere:**Dimensiune montare:**

Număr de rafturi × distanță dintre coloane + 1 lățime coloană (64 mm).

Adâncimea totală = adâncimea nominală + 120 mm pentru stativ sau coloană de susținere (valabil pentru rafturi unilaterale sau bilaterale).

Livrare:

Toate rafturile cu conectori orizontali și bară transversală, precum și ancoraje heavy duty pentru ancorarea în podea. **Raft dublu (raft de bază):** 2 coloane bilaterale cu câte 2 niveluri inferioare la bază și 8 console (= 10 niveluri de depozitare).

Culoare:

Coloană RAL 5010 albastru gențiană, consolă RAL 2004 portocaliu.

Notă:

- **Sunt disponibile și alte dimensiuni: Înălțime 2000 / 3000 / 3500 mm. Adâncime 750 mm. Lățimi 750 / 1000 mm.**
- **Rafturile cu consolă cu alte dimensiuni și alte capacități de încărcare sunt disponibile la comandă.**

- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Înălțimea raftului	2500 mm
Dimensiuni de montare	1314 mm
Număr de rafturi	1
Distanță între coloane = lățimea sertarului	1250 mm
Lățime raft	1250 mm
Număr de niveluri	10
Număr de console bilaterale	16
Număr de coloane cu rafturi	2
Capacitate portantă consolă	400 kg
Înălțime raft consolă	2500 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Model pentru montaj	Console înșurubate
Adâncime consolă	400-600 mm
Selectarea culorii	RAL 5010, 2004
Caracteristici nume produs	Adâncime 2×600 mm
Adâncime bilaterală	600 mm
Capacitate portantă per braț de susținere	400 kg
Capacitate portantă per coloană inclusiv primul nivel inferior	4000 kg
Tip produs	Raft cu consolă