

Garant**Menghină paralelă cu etrier de fixare, Lățimea bacurilor: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967030 80
GTIN	4045197612328
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

Cu deschidere în spate. Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.

Ghidaj prismatic de precizie lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptare. Bacurile călite din oțel sunt șlefuite și pot fi schimbate cu bacuri striate (consultați bacurile de schimb).

Aplicație:

Pentru fixarea pe mesele de lucru.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Deschidere	100 mm
Greutate	7 kg
Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)

Interval de fixare	0 - 60 mm
Lățimea bacurilor	80 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 80 mm	967040 80
Pereche de bacuri de schimb rectificat Lățimea bacurilor 80 mm	967045 80
Placă suport pentru menghină	967330