

**Pereche de mănuși 03410, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094423 10
GTIN	4059904105362
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

Mănuși robuste tricotate din bumbac cu strat de acoperire din nitril, pentru utilizări medii și dificile. Mult mai durabile decât mănușile grele din piele și mai robustă și flexibilă decât mănușile din PVC. Barieră eficientă împotriva grăsimii și uleiului. Recomandate pentru piese din fontă grosieră, piese turnate din plastic, bare de oțel, table, cabluri ultraperformante, materiale de construcții, lemn brut.

03410. Cu manșete tricotate și acoperire 3/4 pentru obținerea unei permeabilități mai bune la aer.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără DMF	da
Capacitate de aerisire	moderat(ă)

Ajustabilitate	bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Mărimea mănușilor	10
Fără silicon	da
Simț tactil	moderat(ă)
Material acoperire	Nitril
Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
EN 388	4221X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	albastru / natur
Greutate	40,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale