

Garant**Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967110 120
GTIN	4045197694195
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.

Cu deschidere în față. Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafață. O parte striată, o parte netedă (interschimbabilă).

Igeltext:

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

Avantaj:

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, Cod 967520.

Descriere tehnică

Deschidere	150 mm
Adâncime de prindere	80 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Material	Oțel forjat în matriță
Greutate	11 kg
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	1 – 2.1/2 inch
Lățimea bacurilor	120 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 120	967140 120
Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 120 mm	967150 120
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi pentru menghină Lățimea bacurilor 120 mm	967145 120
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 120	967520 120