

**Garant****Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967100 100
GTIN	4045197694157
Clasa articolului	91J

**Descriere****Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

**Cu deschidere în față.** Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Cu fălci de prindere masive, cu suprafață călită (nu sunt interschimbabile).

**Igeltex:**

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

**Avantaj:**

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, a se vedea Cod 967520.

**Descriere tehnică**

Adâncime de prindere	65 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	6 kg
Material	Oțel forjat în matriță
Deschidere	90 mm
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	3/4 – 1.3/4 inch
Lățimea bacurilor	100 mm
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 100	967520 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, striate Lățimea bacurilor 100 mm	967728 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 100 mm	967721 100
Dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime cu menghină Lățimea bacului de menghină 100 mm	967565 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 100 mm	967722 100
Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967729 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967723 100
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 100	967140 100
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 100 mm	967711 100

Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin cauciuc,  
netede Lățimea bacurilor 100 mm

967727 100

Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin pâslă,  
netede Lățimea bacurilor 100 mm

967726 100

Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin  
aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 100  
mm

967724 100