


**Garant**

**Raft de bază pentru sarcini mari cu 2 rame cu coloană, Adâncime utilă 1350 mm, Înălțime: 2000mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	993000 2000
GTIN	4045197521842
Clasa articolului	91W

**Descriere****Execuție:**

Cadru cu coloane din profil tip C, lățime 100 mm. Cu găuri de suspendare la distanțe de 50 mm, pentru suspendarea rafturilor culisante. Cu tijă de închidere (o singură blocare de tragere), bază de cap și panou posterior (4 piese pt. dim. 2000, 5 piese pt. dim. 2500).

**Aplicație:**

Pentru echiparea cu rafturi culisante Cod 993101, 993111 și cu pereți laterali Cod 993260; 993270, uși batante Cod 993321; 993331 și rulo-uri electrice Cod 993310 – 993316.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

- **Din motive de siguranță, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de așezare cu materialul de fixare recomandat.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

**Descriere tehnică**

Sarcina maximă pentru raft	4000 kg
----------------------------	---------

Echipare maximă cu rafturi culisante / rafturi de depozitare	3
Înălțimea utilă	1890 mm
Capacitate portantă a raftului superior	500 kg
Înălțime	2000 mm
Grosimea materialului	2 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	4000 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 1350 mm
Lățime	1120 mm
Adâncime	1370 mm
Lățime utilă	920 mm
Adâncime utilă	1350 mm
Depozitarea paleților	Depozitare longitudinală pe paleți
Tip produs	Raft heavy duty