

## Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR, Lățimea bacurilor: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	967060 125
GTIN	2050002047464
Clasa articolului	97G

### Descriere

#### Execuție:

#### Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

**Cu deschidere în spate.** Din fontă cenușie de înaltă calitate (Fontă cenușie 22) cu structură perlitică. **Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact.

Sprijinire precisă în lagăre; șurub complet acoperit și protejat împotriva murdăriei. Șurub cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal (deschidere și închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse și înlocuite. Cu suprafață de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° și prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziție.

#### Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

#### Culoare:

Gri argintiu.

### Descriere tehnică

Adâncime de prindere	88 mm
Material	Fontă gri înalt rezistentă (GG 22)
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Greutate	24 kg
Deschidere	180 mm

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	16 - 68 mm
Lățimea bacurilor	125 mm
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 125 mm	967721 125
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghina LEINEN-JUNIOR Cod 967060 Recomandat pentru menghină Ref. 125	967510 125
Disc rotativ pentru menghinăLEINEN-JUNIOR Lățimea bacurilor 125 mm	967070 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967729 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967724 125
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 125 mm	967711 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 125 mm	967722 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin cauciuc, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967727 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin pâslă, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967726 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967723 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, striate Lățimea bacurilor 125 mm	967728 125
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi, care pot fi întoarse, striate / rectificat Lățimea bacurilor 125 mm	967080 125

Placă suport pentru menghină	967330
Set de bacuri magnetice pentru menghină Lățimea bacurilor 125 mm	967702 125